

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment | ● ● ○ ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ● ● |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ● |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nom del producte | Duratech heat |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 125 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | Sí |
| Tracidad de carga estàtica | 250 kg |
| Temperatura (mínim) | -40 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 280 °C |
| Pes total | 0,3 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Material corporal | El termocontes de Plàstic, resistent a la calor |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Sec amb Bush |
| Roda de color | Negre |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 35 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 8 mm |
| Longitud del cub | 45,5 mm |
| Corporació ample | 35 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 90 Shore D |

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

Número de comanda 00035370
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

