INFORMACIÓ DE PRODUCTE

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●○○○
Atràcia	●●●●●
Resistència a a la corrosió	●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech heat
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	125 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	250 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	280 °C
Pes total	0,3 kg

RODA

Material corporal	El termocontes de Plàstic, resistent a la calor
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Sec amb Bush
Roda de color	Negre
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8 mm
Longitud del cub	45,5 mm
Corporació ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	90 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

Número de comanda 00035370

Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH