

# LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365

Numero d'ordine 00074986



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Lumina
Tipo	Ruota girevole con freno intermittente
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	59 mm
Larghezza complessiva	55 mm
Peso complessivo	0,129 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore battistrada	Nero grafite (RAL9011)
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	8 mm
Asse diametro del foro	0 mm
Lunghezza mozzo	0 mm
Larghezza corpo	8 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

## SUPPORTO

Materiale	Zama / Alluminio
Forma della forcella	Supporto gemellato, chiuso
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Nero grafite (RAL9011)
Disassamento	20 mm
Raggio di piroettamento	54 mm
Ingombro di piroettamento	108 mm
Diametro cuffia superiore	0 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno	11 mm
Lunghezza perno	20 mm

# LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365

Numero d'ordine 00074986



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

