

# ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566

Numero d'ordine 00039980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha stainless
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	205 kg
Inossidabile	✓
Portata statica	410 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	240 mm
Peso complessivo	2,874 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, antitraccia
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Asse	Vite con dado
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	55 mm
Raggio di piroettamento	155 mm
Ingombro di piroettamento	310 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	105 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	105 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	80 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566

Numero d'ordine 00039980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

