INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

ANIKA

5923UAI065L51-10 Dom18

EAN 4031582437782



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Anika
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	67 mm
Kopējais platums	39,5 mm
Kopējais svars	0,08 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Ofsets	20 mm
Pagrieziena rādiuss	55,4 mm
Grozāms savienojums	110 mm
Kupola diametrs	18 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	65 mm
Protektora platums	11 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm

interzum Interzum balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ANIKA

5923UAI065L51-10 Dom18

EAN 4031582437782

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Interzum
balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH