

# AGILA

2470PJO075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582328516

Objednávací číslo 00029568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	75 kg
Statická Nosnost	150 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	103 mm
Celková hmotnost	0,322 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Tvrdość Běhoun (A)	87 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vídlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	24 mm
Poloměr otáčení	61,5 mm
Průměr otáčení	123 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Syntetický expandér, kulatý
Expandér (minimální)	19 mm
Expandér (maximální)	21,5 mm
Informace	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky.

# AGILA

2470PJO075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582328516  
Objednáací číslo 00029568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

