**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# GALEA

## 5070PJP125R05-22x40 TRP

EAN 4031582395020



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●●○ |
| Шум от движение | ●●●●○ |
| Привличане | ●●●●○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Galea |
| Тип | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 162 mm |
| Обща ширина | 66 mm |
| Общо тегло | 0.66 kg |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Полиамид |
| Форма Вилица | Затворен |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Изместване | 40 mm |
| Радиус на завъртане | 102.5 mm |
| Интерференция при завъртане | 205 mm |
| Диаметър на купол | 59 mm |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 30 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 22 mm |
| Дължина на Болт | 40 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


## 5070PJP125R05-22x40 TRP


EAN 4031582395020

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Product Drawings**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH