

ZETA

4680ITP250P63

EAN 4031582010657
Rendelési szám 00804218

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Zeta |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 800 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 640 kg |
| Statikus teherbírás | 1600 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 290 mm |
| Teljes szélesség | 96 mm |
| Összsúly | 4,81 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Alumínium |
| Futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 250 mm |
| Futófelület szélessége | 55 mm |
| Test szélessége | 55 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|---|
| Anyag | Acéllemez, nagyon nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 55 mm |
| Körbeforgás | 180 mm |
| Körbeforgás | 360 mm |
| Kupola átmérője | 96 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 105 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

ZETA

4680ITP250P63

EAN 4031582010657

Rendelési szám 00804218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

