

## ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ● |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Elastech                         |
| Tipo                          | Aro                              |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 600 kg                           |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 500 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | No                               |
| Inoxidable                    | No                               |
| Capacidad de carga estática   | 1000 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C                            |
| Peso total                    | 3.48 kg                          |

## ARO

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Tread hardness                     | blando                                 |
| Material del cuerpo                | Chapa de acero, pesada                 |
| Material de la banda de rodadura   | Neumático elástico, negro, vulcanizado |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión       |
| Color Aro                          | Negro azabache (similar a RAL9005)     |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                |
| Diámetro                           | 200 mm                                 |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                                  |
| Diámetro del agujero del Eje       | 20 mm                                  |
| Longitud del cubo                  | 60 mm                                  |
| Anchura del cuerpo                 | 50 mm                                  |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 68 Shore A                             |

# ELASTECH


SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671

Número de pedido 00834217  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671

Número de pedido 0634217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.