

# KAPPA

9688TOO250P63

EAN 4031582316629

Numéro de commande 00805788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●○○○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit                  | Kappa                            |
| Type                            | Roulette fixe                    |
| Standard                        | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 1320 kg                          |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 1200 kg                          |
| Statique Capacité de charge     | 2640 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                           |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                            |
| Hauteur                         | 305 mm                           |
| Poids global                    | 4,404 kg                         |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide, lourd           |
| Bandage               | Identique au corps de Roue |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Axe                   | Vissé avec écrou           |
| Pare-fils             | Sans protège-filet         |
| Diamètre              | 250 mm                     |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                      |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                 |

## CHAPE

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Matériau    | Fonte ou fer forgé, lourd |
| Forme Chape | Galbé, Renforcé           |
|             | ✓                         |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 135 mm               |
| Largeur de plaque                     | 110 mm               |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 105 mm               |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 80 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# KAPPA

9688TOO250P63

EAN 4031582316629

Numéro de commande 00805788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

