

GALEA STAINLESS

5080PJC100R05-22X40

EAN 4031582308501

Pasūtījuma numurs 00079367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums | Galea stainless |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Krāvnese pie 3 km/h | 100 kg |
| Nerūsējošais | ✓ |
| Statiskā krāvnese | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 139 mm |
| Kopējais platums | 66 mm |
| Kopējais svars | 0,535 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|--|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 30 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|--|
| Materiāls | Poliamīds |
| Dakšas forma | Slēgts |
| Grozāmais gūtnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Ofsets | 40 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 90 mm |
| Grozāms savienojums | 180 mm |
| Kupola diametrs | 59 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs | 22 mm |
| Skrūves garums | 40 mm |

GALEA STAINLESS

5080PJC100R05-22X40

EAN 4031582308501

Pasūtījuma numurs 00079367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

