ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R

EAN 4031582553161



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Integral assist
Викиди CO2 (сфера 3)	24.98
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Загальна вага	5,06 kg

КРОНШТЕЙН

Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Двигун Хаб ого
Захист різьби	Вбудований різьбовий поручитель
Діаметр	150 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія

Нагорода Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH