

# PURETECH

PIO075X25-Ø8

EAN 4031582356632

Numéro de commande 00037996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Puretech                        |
| Type de boîtier                 | Roue                            |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 60 kg                           |
| Capacité de charge statique     | 120 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                           |
| Poids                           | 0,1 kg                          |

## ROUE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène                           |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Moyeu lisse                             |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                          |
| Diamètre              | 75 mm                                   |
| Largeur du bandage    | 25 mm                                   |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm                                    |
| Longueur de moyeu     | 26,5 mm                                 |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                              |