

# ANIKA

5920UAI055L51-10

EAN 4031582406351



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Anika                         |
| Tipo                          | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 40 kg                         |
| Conductivo eléctrico          | No                            |
| Inoxidable                    | No                            |
| Capacidad de carga estática   | 80 kg                         |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                         |
| Altura total                  | 57 mm                         |
| Ancho total                   | 37 mm                         |
| Peso total                    | 0.07 kg                       |

## SOPORTE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida                    |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga     |
| Radio de giro            | 47 mm                        |
| Interferencia de giro    | 94 mm                        |
| Diámetro del domo        | 18 mm                        |

## ARO

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                                  |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado                     |
| Cojinete                           | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Eje                                | Remachado                                  |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                    |
| Diámetro                           | 55 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 11 mm                                      |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                                 |

## AJUSTE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero ciego para conexión B10 |
| Diámetro del agujero del Perno | 10 mm                           |

Premio  
Interzum

# ANIKA


5920UAI055L51-10

EAN 4031582406351



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Planos del producto



Premio  
Interzum