

# AGILA

2470DIK075R47-24-27

EAN 4031582328172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	55 kg
Statická Nosnost	110 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	103 mm
Celková hmotnost	0,491 kg

## KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	24 mm
Poloměr otáčení	61,5 mm
Průměr otáčení	123 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Syntetický expandér, čtvercový
Expandér (minimální)	24 mm
Expandér (maximální)	27 mm
Informace	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky.

# AGILA

2470DIK075R47-24-27

EAN 4031582328172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

