



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Galea                         |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                        |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                         |
| Altura total                  | 139 mm                        |
| Ancho total                   | 66 mm                         |
| Peso total                    | 0,569 kg                      |

ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno                    |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica               |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 100 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 30 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                       |

SOPORTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material                 | Poliamida             |
| Forma de Horquilla Forma | Cerrado               |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas |
| Desplazamiento           | 40 mm                 |
| Radio de giro            | 90 mm                 |
| Interferencia de giro    | 180 mm                |
| Diámetro del domo        | 59 mm                 |

AJUSTE

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo de ajuste     | Sólida Espiga, redonda |
| Diámetro del Perno | 22 mm                  |
| Longitud del Perno | 40 mm                  |

# GALEA

5070PJP100R05-22X40 TRP

EAN 4031582395143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

