

# LUMINA

A520POI040S70-8X15/8 9011

EAN 4031582389722



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	30 kg
Capacidad de carga estática	60 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	44 mm
Ancho total	38 mm
Peso total	0,04 kg

## ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Banda de rodadura	Negro grafito (RAL9011)
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	40 mm
Ancho de Banda de rodadura	6 mm
Diámetro del agujero del Eje	0 mm
Longitud del cubo	0 mm
Anchura del cuerpo	6 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

## SOPORTE

Material	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Negro grafito (RAL9011)
Desplazamiento	11,5 mm
Radio de giro	36 mm
Interferencia de giro	72 mm
Diámetro del domo	0 mm
Diámetro de la rosca	8 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior
Longitud de la Espiga	15 mm