

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Objednávací číslo 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ krytu	Otočné Kolečko
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	59 mm
Celková šířka	55 mm
Celková hmotnost	0,128 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Zinek-odlévání-hliník
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Radius otočení	51 mm
Otočné rušení	102 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310
Objednací číslo 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

