



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	85 mm
Type d'étanchéité	B
Convient pour/à	linde

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 3 km/h	800 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

Dessins du produit

