

PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Номер на поръчката 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Puretech air

Тип корпус Колело

Товароносимост при 3 км/ч 150 kg

Статичен Товароносимост 150 kg

Общо тегло 1,04 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Пневматична гума, профил на блок
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	260 mm
Ширина на Резба	85 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	74 mm
Твърдост на Резба (A)	55 Бръснач A

PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Номер на поръчката 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

