

BASETECH

POO065X30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Basetech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	120 kg
Portata statica	240 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,047 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	65 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	34,5 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

BASETECH

POO065X30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

