



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	900 kg
Nosivost na 6 km/h	750 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	1500 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	205 mm
Ukupna širina	116 mm
Ukupna težina	6.06 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Boja	plavo cinkovano
ofset	58 mm
okretni radijus	140 mm
Otpor okretanju	280 mm
Lubrication nipple	1
Prečnik kupole	111 mm

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

KAPPA

9682FTP160P63 CL67

EAN 4031582315776

Broj porudžbine 00804604
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

