产品信息

ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●○○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-40 °C
最高温度范围	280 °C
总高	108 mm
总宽度	85 mm
总重量	0.46 kg

支架

外壳材料	不锈钢，重型
支架形状	宽
颜色	不锈钢

轮子

轮体材料	塑料热固性，耐热
胎面材料	与轮子体相同
轴承	干轴承衬套
轴	用螺母拧紧
胎面颜色	黑色
轮子颜色	黑色
直径	80 mm
胎面宽度	35 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度 （D）	90 海岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	100 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度（最小）	77 mm
上板孔长度（最大）	60 mm
上板孔宽度（最小）	77 mm
上板孔宽度（最大）	80 mm
上板孔直径	9 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478BOG080P62

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸







© Copyright 2026 TENTE International GmbH