INFORMACJE O PRODUKCIE

LINEA LIGHT

5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

EAN 4031582399073



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●○○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Linea light
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	90 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Tak
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	180 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	75,5 mm
Szerokość całkowita	55 mm
Waga całkowita	0,16 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Kolor	Srebrnoszary (RAL7001)
Wysięg	23 mm
Promień działania koła	65 mm
Zasięg działania koła	130 mm
Średnica kopuły	30 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Kolor Bieżnia	Szary blaszkowy (RAL7015)
Kolor Koło	Szary blaszkowy (RAL7015)
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	15 mm
Średnica otworu Oś	0 mm
Długość piasty	0 mm
Szerokość korpusu	15 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	10 mm

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LIGHT


5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016


EAN 4031582399073

Numer zamówienia 00770563

Rysunki produktu







Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH