

LINEA SAFETY

594DUAP100S70-M12x25

EAN 4031582412116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea safety
Type	Automatisch remsysteem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	120 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	240 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	129 mm
Totale breedte	83 mm
Totaal gewicht	0,74 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Offset	32 mm
Zwenk radius	90 mm
Uitzwenking	180 mm
Diameter koepel	52 mm
Diameter schroefdraad	0 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	draadstift met vierkante inzet (boven)
Diameter Stift	12 mm
Lengte Stift	25 mm

Duitse
OntwerpersClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award