

GALEA

5070PJH125R05-22X40 TRP

EAN 4031582395006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Galea
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	162 mm
Largeur totale	66 mm
Poids	0,639 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	30 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Capotée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	102,5 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm
Diamètre du dôme	59 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige, ronde
Diamètre du trou central	22 mm
Longueur de la vis	40 mm

GALEA

5070PJH125R05-22X40 TRP

EAN 4031582395006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

