

# INTEGRAL

2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341454



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Integral                                        |
| Emisija CO2 (obuhvat 3)        | 6.45                                            |
| Tip                            | Okreni Tocak sa centralnim ,<br>potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12531 - Bolnički stolovi                      |
| Nosivost na 3 km/h             | 150 kg                                          |
| Nosivost na 4 km/h             | 150 kg                                          |
| Električni provod              | yes                                             |
| nerdjajuci                     | no                                              |
| Statički Nosivost              | 450 kg                                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C                                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                                           |
| Sveukupna visina               | 183 mm                                          |
| Ukupna širina                  | 62 mm                                           |
| Ukupna težina                  | 1.02 kg                                         |
| Sertifikacija                  | Ispitano i nadgledano od strane<br>TÜV Süd      |

## KUCISTE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji    |
| oblik viljuska    | Zatvoreno                |
| okretni lezaj     | precizini kuglicni lezaj |
| Boja              | Siva bela (RAL9002)      |
| ofset             | 40 mm                    |
| okretni radijus   | 115 mm                   |
| Otpor okretanju   | 230 mm                   |
| Prečnik kupole    | 62 mm                    |

## TOCAK

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid električna provodljivost            |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno, električno<br>provodljiv |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj, zapečaceno         |
| Boja omotac                | Slatko siva (sličan RAL7015)                 |
| Boja Tocak                 | Slat siva (RAL7015)                          |
| stitnici omotaca           | Integrisani threadguard                      |
| Prečnik                    | 150 mm                                       |
| Širina omotac              | 32 mm                                        |
| Širina tela                | 32 mm                                        |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 91 Šor A                                     |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D                                     |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja                      | stablo sa bregasta rupa za trake<br>profila                                                                     |
| Prečnik sraf                       | 28 mm                                                                                                           |
| Dužina sraf                        | 96 mm                                                                                                           |
| Položaj sraf                       | 19 mm                                                                                                           |
| Količina otvora za montiranje sraf | 4                                                                                                               |
| Savet                              | Kreveti za pranje moraju biti<br>zapečaceno u oblasti za montažu<br>od strane proizvođača bolničkog<br>kreveta. |

IF  
nagrada  
za DizajnRed Dot  
Dizajn  
Award

# INTEGRAL

2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341454

Broj porudžbine 00030608  
Crteži proizvoda



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

