

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Номер заказа 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Supratech
Тип корпуса	Колесо
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,156 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	32 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	34,9 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Номер заказа 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

