

DURATECH

TOP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322705

Número de encomenda 00801134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, pesada
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D
Tipo de rolamento	6204

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	1020 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	850 kg
Capacidade de carga estática	1700 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	1,07 kg

DURATECH

TOP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322705

Número de encomenda 00801134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

