PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5925UJI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385748



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stylea
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	87 mm
Samlet bredde	53 mm
Samlet vægt	0,21 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Udfaldsradius	62 mm
Udfaldsdiameter	124 mm
Dome-diameter	20 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	8 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Firkantet plade
Pladelængde	38 mm
Pladebredde	38 mm
Længde på pladehul (maksimum)	28 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	28 mm
Pladehullets diameter	4,4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH