

ZETA REVERSE

468SIEP160P63

EAN 4031582398045

Номер на поръчката 00860818



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение | ● ● ● ● ● |
| Привличане | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Име на продукта | Zeta reverse |
| Тип | Завъртане на Колело с пружинно заредено Заклучване по пососка |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 350 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 280 kg |
| Статичен Товароносимост | 700 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Обща височина | 200 mm |
| Обща ширина | 96 mm |
| Общо тегло | 3,367 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото | Алуминий |
| | мек |
| Материал на реазбата | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Черен реактив (подобен RAL9005) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 160 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 67 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|---|
| Материал | Стоманен лист, много тежък |
| Форма Вилица | Обхват Закалено |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 55 mm |
| Радиус на завъртане | 135 mm |
| Интерференция при завъртане | 270 mm |
| Диаметър на купол | 96 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 105 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ZETA REVERSE

468SIEP160P63

EAN 4031582398045

Номер на поръчката 00860818



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA REVERSE

468SIEP160P63

EAN 4031582398045

Номер на поръчката 00860818



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

