INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SOCKET

Kunststoff Huelse R20-22/11

EAN 4031582090130



L'image peut différer du produit d'origine

RACCORD

Type de raccord	Synthétique Douille ronde
Diamètre Œil	22 mm

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Prise de courant
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	80 kg
Hauteur	36 mm
Poids global	0.01 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH