

## STYLEA

5925UOI065L51-10

EAN 4031582404074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Stylea                               |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário        |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 50 kg                                |
| Capacidade de carga estática      | 100 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                |
| Altura total                      | 68 mm                                |
| Largura geral                     | 46 mm                                |
| Peso geral                        | 0,098 kg                             |

## RODA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                    |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda   |
| Rolamento                  | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo                       | Rivetado                     |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                |
| Diâmetro                   | 65 mm                        |
| Largura do Piso            | 13,9 mm                      |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material                | Poliamida              |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória  |
| Raio giratório          | 67 mm                  |
| Interferência giratória | 134 mm                 |
| Diâmetro do dome        | 23 mm                  |

## ENCAIXE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação  | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 10 mm                          |

# STYLEA

5925UOI065L51-10

EAN 4031582404074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

