PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350

Numéro de commande 00020824



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	37 mm
Diamètre de l’alésage	12 mm
Longueur de moyeu	48 mm
Largeur du corps de roue	37 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.47 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350

Numéro de commande 00030824

Dessins du produit

