

ULTRATECH

ICP160x50-Ø20 soft

EAN 4031582445084



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Ultratech полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	60 mm
Твердость Протектор (A)	75 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Ultratech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	640 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	1,1 kg

ULTRATECH

ICP160x50-Ø20 soft

EAN 4031582445084



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


Product Drawings



ULTRATECH

ICP160x50-Ø20 soft

EAN 4031158244508



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.