

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958

Número de comanda 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Material corporal | El Zinc die-cast |
| | suau |
| Material de la banda de rodadura | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió Inoxidable |
| Protectors de fil | Amb la guardaespallles |
| Diametralització | 150 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 8 mm |
| Longitud del cub | 35,5 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 75 Shore A |

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte | Elastech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 150 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 300 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C |
| Pes total | 0,926 kg |

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958
Número de comanda 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

