

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Numero d'ordine 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●●

Resistenza alla corrosione ●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Stylea

Tipo Ruota girevole

Portata a 3 km/h 50 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -10 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 40 °C

Altezza totale 72 mm

Larghezza complessiva 46 mm

Peso complessivo 0,124 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	65 mm
Larghezza battistrada	7 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	53 mm
Ingombro di piroettamento	106 mm
Diametro cuffia superiore	32 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870
Numero d'ordine 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

