

# ALPHA

3478UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582306873  
Bestelnummer 00039503



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	350 kg
Statisch draagvermogen	700 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	240 mm
Totale breedte	115 mm
Totaal gewicht	1,949 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Breedte wielkern	46 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	140 mm
Breedte plaat	115 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

# ALPHA

3478UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582306873  
Bestelnummer 00039503



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

