INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# AGILA

## 2470PIO100R07-Ø24-27

EAN 4031582371390



L’image peut différer du produit d’origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 60 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 120 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 138 mm |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d’acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 38 mm |
| Rayon d'encombrement | 88 mm |
| Diamètre d'encombrement | 176 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Extenseur synthétique, rond |
| Fixation expansible (minimale) | 24 mm |
| Fixation expansible (maximum) | 27 mm |
| Astuce | Veuillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2470PIO100R07-Ø24-27

EAN 4031582371390

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

