ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TDK

EAN 4031582382396

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	91 mm
Diamètre d'encombrement	182 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	13 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Hauteur	128 mm
Poids	0.88 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TDK

EAN 4031582382396

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH