

# ALPHA STAINLESS

8477PID125P62

EAN 4031582381627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha stainless                     |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale     |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 100 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | Sì                                  |
| Portata statica                     | 200 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Altezza totale                      | 155 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 75 mm                               |
| Peso complessivo                    | 1,22 kg                             |

## SUPPORTO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Acciaio Inossidabile, Pesante |
| Forma della forcella      | Largo                         |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere          |
| Colore                    | Acciaio Inossidabile          |
| Disassamento              | 40 mm                         |
| Raggio di piroettamento   | 123 mm                        |
| Ingombro di piroettamento | 246 mm                        |
| Diametro cuffia superiore | 75 mm                         |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Gomma piena, antitraccia         |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Asse                        | Vite con dado                    |
| Colore Ruota                | Nero grafite (RAL9011)           |
| Diametro                    | 125 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 37 mm                            |
| Larghezza corpo             | 37 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A                       |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 105 mm               |
| Larghezza della piastra          | 85 mm                |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 77 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 77 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 9 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8477PID125P62

EAN 4031582381627

Numero d'ordine 00035729  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00125P62-neu

