

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Forma
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Capacité de charge à 3 km/h	135 kg
Plage de température (minimale)	-18 °C
Plage de température (maximale)	120 °C
Hauteur	176 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
	souple
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	18 mm
Dureté du Bandage (A)	60 Shore A

CHAPE

Matériau	Moulage-en-zinc / Aluminium
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	57 mm
Rayon d'encombrement	137 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	92 mm
Largeur de plaque	64 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	73 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	43 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	45 mm
Diamètre du trou de la plaque	10,7 mm

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

