PRODUKTINFORMATION

KAPPA

9688FTP250P63 CL67

EAN 4031582316261



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa
Type	Fast Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1440 kg
Belastning ved 6 km/t	1200 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	2400 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	305 mm
Samlet bredde	98 mm
Samlet vægt	9,4 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Farve	Blå-kromatiseret
Lubrication nipple	1
Dome-diameter	96 mm

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	135 mm
Pladebredde	110 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA


9688FTP250P63 CL67

EAN 4031582316261

Bestillingsnummer 00802635

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH