


AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	103 mm
Kopējais svars	0,67 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a cono di sfere, Inossidabile
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gūtnis	Divu bumbu sacīkstes
Ofsets	28 mm
Pagrieziena rādiuss	65,5 mm
Grozāms savienojums	131 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne ar bremžu elementiem
Plāksnes garums	70 mm
Plāksnes platums	55 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	51 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	57 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	41 mm
Plāksnes atveres diametrs	5,5 mm

AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

