

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Rendelési szám 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech heat
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírás	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	134 °C
Összsúly	0,084 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Termoplasztikus szintetikus anyagok, hőálló
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Száraz csapágyhüvely
Kerék színe	Fekete
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	31,8 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (D)	80 Shore D

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Rendelési szám 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

