

AGILA TWIN

2970UOO050P30-11

EAN 4031582302769

Número de comanda 00030048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila twin
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	70 kg
Tracidad de carga estàtica	140 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	69 mm
Àmplia general	53 mm
Pes total	0,184 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Gris de pissarra (RAL7015)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
Corporació ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	25 mm
Scio de giro	53 mm
Sterferencia de giro	106 mm
Dome Dictel	53 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm

AGILA TWIN

2970UOO050P30-11

EAN 4031582302769
Número de comanda 00030048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

