

## STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Objednávací číslo 00078712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	33 mm
Stavební výška	52 mm
Celková hmotnost	0,047 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	35 mm
Šířka Běhoun	12 mm
Šířka středu kola	12 mm

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchytení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Grafitově černá (RAL9011)
Vyosení	12 mm
Poloměr otáčení	37 mm
Průměr otáčení	74 mm
Poloměr otáčení	15,2 mm

## MONTÁŽ

Typ uchytení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchytení	10 mm

# STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Objednáací číslo 00078712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

