

# ALPHA STAINLESS

8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ○ ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                   |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 80 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Oui                               |
| Capacité de charge statique     | 160 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -30 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 250 °C                            |
| Hauteur                         | 128 mm                            |
| Largeur totale                  | 75 mm                             |
| Poids                           | 1,03 kg                           |

## CHAPE

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Acier Inoxydable (roulettes industrielles) |
| Forme de la chape       | Galbée                                     |
| Pivot                   | Double rangée de billes,                   |
| Couleur de la chape     | Acier Inoxydable                           |
| Déport                  | 41 mm                                      |
| Rayon d'encombrement    | 91 mm                                      |
| Diamètre d'encombrement | 182 mm                                     |
| Diamètre du dôme        | 75 mm                                      |

## ROUE

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Tread hardness           | souple                                      |
| Corps de roue            | Aluminium                                   |
| Bandage                  | Amortissement, résistance à la température  |
| Roulement                | Roulement à billes de précision, inoxydable |
| Axe                      | axe de roue boulonné                        |
| Couleur de la roue       | Métallique                                  |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                              |
| Diamètre                 | 100 mm                                      |
| Largeur du bandage       | 35 mm                                       |
| Largeur du corps de roue | 35 mm                                       |
| Dureté du bandage (A)    | 75 Shore A                                  |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 105 mm                |
| Largeur de la platine                      | 85 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 77 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 9 mm                  |

# ALPHA STAINLESS

8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346695

Numéro de commande 00035293  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

