

LINEA LIGHT

5920PJ050L51-10 RAL9002

EAN 4031582439304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ○ ○

Ruido de movimiento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistencia a la corrosión ● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Línea light

Tipo de carcasa Rueda giratoria Rueda

Capacidad de carga a 3 km/h 40 kg

Capacidad de carga estática 80 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 40 °C

Altura total 50,5 mm

Ancho total 47,6 mm

Peso total 0,06 kg

AJUSTE

Tipo de ajuste Agujero ciego para conexión B10

Diámetro del agujero del Perno 10 mm

ARO

Material del cuerpo Polipropileno

Material de la banda de rodadura Goma termoplástica

Cojinete Cojinete liso con Separador tubo separador

Protectores de hilo Sin protector de roscas

Diámetro 50 mm

Ancho de Banda de rodadura 13 mm

SOPORTE

Material Poliamida

Forma de Horquilla Forma Soporte de Aro Doble Soporte

Rodamiento giratorio Vástago giratorio Espiga

Desplazamiento 15 mm

Radio de giro 46 mm

Interferencia de giro 92 mm

Diámetro del domo 23 mm

Club Diseñador
DeutscherPremio
InterzumIF Premio
Diseño

LINEA LIGHT

5920PJ1050L51-10 RAL9002

EAN 4031582439304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

