



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	ICS
Type	Bokwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	166 mm
Totale breedte	52 mm
Totaal gewicht	0,62 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Geïntegreerde afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	46,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	51,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	56 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	61,5 mm
Diameter bevestigingsgat	8,5 mm

